
E21040

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-M-V-M6/5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OB5030
OB50		
Vrstna optična vlakna	[mm]	8
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...150
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M6
Dolžina zaznavne glave	[mm]	45
Celotna dolžina	[mm]	5000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		metal silikon

E21040

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-M-V-M6/5M

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov