

Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M



Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Obseg optičnih vlaken	[mm]	250
-----------------------	------	-----

OBF

Obseg optičnih vlaken	[mm]	350
-----------------------	------	-----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken	[mm]	2730
-----------------------	------	------

OO50

Obseg optičnih vlaken	[mm]	750
-----------------------	------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...60
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	47,5
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M4



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Dolžina zaznavne glave	[mm]	15
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	3
Razpored vlaken		
Premer jedra	[mm]	1,2
Premer vlaken	[mm]	613 x 0,06
Zunanji premer	[mm]	2,2
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4
	zobata zaporna tesnila: 4
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------