

E10216




Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002A02

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC161

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10216



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH040MSS0002A02

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, črn, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BK = Barva žil :
WH = črn
 belo