

Priključni kabel

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba	vodilo CAN

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Skladiščna temperatura [°C]	-40...80
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	176,5
Mere [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost
	min. 10 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju
	min. 5 x premer kabla
	Hitrostni postopek
	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja
	> 1 Mio.

Priključni kabel

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm




Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 7,2 mm, oklopljeno; prepleteno; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / prepleteno + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / prepleteno

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 7,2 mm, oklopljeno; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Priključek



Barva žil :

BK = črn
 BU = modro
 RD = rdeče
 WH = belo
 screen = zaslon

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

