


Priključni kabel z vtičnico

ADOGA030MSS0010E03



Območje uporabe

Posebna značilnost

Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC/DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4; (40° C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

404,431

Mere

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

za elastično upogljivost

min. 10 x premer kabla

Hitrostni postopek

max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in
max. pospesek od 5m/s

Ciklos upogibanja

> 2 Mio.

Torzijska trdnost

± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E11661



Priključni kabel z vtičnico

ADOGA030MSS0010E03

Električni priključek


Kabel: 10 m, PVC, rumeno, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Barva žil :
zeleno
rdeča/črna
rdeči/beli