


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0005H08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
----------------------	-----	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	313,7
Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E11807



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0005H08

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

barve skladno z
DIN EN 60947-5-2 Barva žil :

BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
PK =	roza
OG =	oranžno
VT =	vijolično
WH =	belo