


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-W-M6/2M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OKF
---------------------------------------	-----

OKF

Vrstna optična vlakna	[mm]	28
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...150
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	125
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M6
Dolžina zaznavne glave	[mm]	35
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	45
Razpored vlaken		⊙
Premer jedra	[mm]	1,6
Premer vlaken	[mm]	0,05

E21153



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-W-M6/2M

Zunanji premer	[mm]	5,4
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material vlaknaste cevke		metal silikon
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov