


Adaptrska vtičnica

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-obroč



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 125 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 68
---------	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	25,1
------	-----	------

Namestitveni navoj	M16
--------------------	-----

Materiali	tlačno litje cinka ponikljano
-----------	-------------------------------

Material ulitega dela	tlačno litje cinka, ponikljano
-----------------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Adaptrska vtičnica


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Električni priključek


Kabel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
GN/YE =	modro
WH =	zelena/rumena
	belo