


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH080MSS0002H08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.
Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	170,46
Mere [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH080MSS0002H08

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

barve skladno z DIN EN 60947-5-2

Barva žil :

BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
PK =	roza
OG =	oranžno
VT =	vijolično
WH =	belo