


Prikaz IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Uporaba	prikaz vseh procesnih vrednosti priključenega senzorja

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Poraba toka [mA]	< 47
Min. upor izolacije [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	prikaz, navedba
-------------------------	-----------------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način	ne
Potreben razred glavnega vhoda	A
Min. čas procesnega cikla [ms]	11,2
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja default
	ID naprave 694



Prikaz IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[Let]	397
Mehanski podatki		
Teža	[g]	204
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz		barvni zaslon 1,44", 128 x 128 Točka
		2 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Y-razdelilniki:, E12481	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; Kontakti: pozlačeno		