




Varilni adapter za procesne senzorje

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 tesnilna površina
2 G1 notranji navoj
3 Tesnilni rob

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	150
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter
MAWP (za uporabo skladno s CRN)	150

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	300
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 tesnilni stožec
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 50 mm

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------