


Varilni adapter za procesne senzorje

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: tesnilna površina
 2: G1 notranji navoj
 3: utor tesnilnega obroča za O-obroč 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	150
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	292,5
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4; O-obroč: FPM; O-obroč: EPDM
Povezava senzorja	G 1 tesnilni stožec
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 50 mm
Tesnjenje	Tesnilo

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 26 x 3, skladno z EPDM, FDA, E30438 O-obroč: 26 x 3, skladno s FKM, FDA, E30437
-----------------	---

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------