


Tesnilo

U-SEAL 50 ST



Območje uporabe

Temperatura medija	[°C]	-30...100
Tlačna trdnost	[bar]	400

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...100
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	96,5
Notranji premer	[mm]	12
Zunanji premer	[mm]	21
Materiali		NBR; jeklo

Opombe

Embalažna enota		50 Kosov
-----------------	--	----------