


Priključni kabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost: pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]: < 30 AC / < 36 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]: -20...90

Zaščita: IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]: 110,1

Material ulitega dela: medenina, ponikljano / TPU

Material slepe matice: medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota: 1 Kosov




Priključni kabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR, črn, Ø 4,8 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

