


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0003H04



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Uporaba	odporno na mikrobe
Odporno na olje	da
Odporno proti UV	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-15...70
Zaščita	IP 65; IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	134
Mere [mm]	15 x 15 x 43
Materiali	ohišje: TPU črn; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 8 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju min. 4 x premer kabla



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0003H04

Opombe


Opombe	odporno na visoke mehanske obremenitve
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,8 mm; zaviti pari; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek



BU =	Barva žil :
GN =	modro
RD =	zeleno
YE =	rdeče
	rumeno