


Priključni kabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

specifično za stranke



Območje uporabe

Posebna značilnost	Primernost vlečne verige
Uporaba	odporno na mikrobo
Odporno na olje	da
Odporno proti UV	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-15...70
Zaščita	IP 65; IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	309,5
Materiali	ohišje: TPE-U črn; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 8 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju min. 4 x premer kabla

Opombe

Opombe	odporno na visoke mehanske obremenitve
--------	--



Priključni kabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Napotki	specifično za stranke
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 7 m, PUR, črn, Ø 5,8 mm; zaviti pari; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

