


Varilni adapter za procesne senzorje

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 Odprtina za puščanje
3 Tesnilni rob



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar]	25
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	237,5
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 65 mm
Tesnjenje	Tesnilo

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno z EPDM, FDA, E30054
Dodatki (izbirno)	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------