


Priključni kabel z vtičnico

ADOGS030PLS0001H03



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	8...32 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-20...85
Zaščita	IP 67; (povezovalni spojnik vključen)

Mehanski podatki

Teža	[g]	64,2
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalazna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E12543



Priključni kabel z vtičnico

ADOGS030PLS0001H03

Električni priključek


Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Oblikovano telo: PA; Kontakti: ponikljano



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
RD =	rjava
	rdeče