


Merilna glava za infrardeče temperaturne senzorje

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...250

Mehanski podatki

Teža [g] 169,5

Materiali AlMg3 črno eloksirano; nerjavno jeklo (1.4305 / 303);
zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); O-obroč: FKM


Material optike kaljeno optično steklo

Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,165

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

diagrami in grafikoni



1 premer točke merjenja

2 merilna razdalja