




Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0005B08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.
Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Območje uporabe		
Posebna značilnost	Primernost vlečne verige	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	292,5
Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		ohišje: TPU črn
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 15 x premer kabla
	Hitrostni postopek	maks. 3 m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 30 °/m

E12166



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0005B08

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 1...1,5 Nm



Priključek

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

barve skladno z
DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjava
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno