

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FIBRE OPTIC 5M



Območje uporabe

Izvedba priključitev na infrardeče temperaturne senzorje TWxx11

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...250

Mehanski podatki

Teža [g]	365
Priključek iz optičnih vlaken	1/4"-36UNS-2A
Različica zaznavne glave	ravno
Celotna dolžina [mm]	5000
Minimalni upogibni polmer [mm]	120
Razpored vlaken	●
Material vlaken	kremenjak/kremenjak
Material vlaknaste glave	CuNiZn
Material vlaknaste cevke	legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov