


Priključni kabel z vtičem

ASTGH050MSA0003H02



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba	vodilo CAN

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...80
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	235,8
Mere	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju	min. 5 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.

Priključni kabel z vtičem

ASTGH050MSA0003H02

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 6,8 mm, oklopljeno; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BU =	črn
RD =	modro
WH =	rdeče
screen =	belo
	zaslon