


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 100 mm
Tlačna trdnost [bar]	16

Mehanski podatki

Teža [g]	184,3
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec Ø 6 mm
Procesni priključek	G 1/2
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	≤ 0,6 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	68
Dolžina izvrtine BL [mm]	137

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------