


Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT G1/2 WELDING POT



- 1 Odprtina za puščanje
2 Tesnilni rob



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Območje uporabe

Izvedba	dolga zasnova za globlje namestitve
Tlačna trdnost [bar]	50
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	200
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 50 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------