


Adaptrska vtičnica

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-obroč

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	22,68
Namestitveni navoj		1/4"-18NPT
Materiali		medenina ponikljano
Material ulitega dela		medenina, ponikljano

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano




E18327



Adaptrska vtičnica

RDOGH050MSS00.3E05

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN/YE =	zelena/rumena
WH =	belo