


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M6/0,29M



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF; OOF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

200

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

36,5

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

25

Celotna dolžina

[mm]

290; (+20 mm)



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M6/0,29M

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Razpored vlaken	
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	Šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11
Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov