


Merilno kolo

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Območje uporabe

Izvedba

bodičasta guma

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

519

Notranji premer

[mm]

10

Zunanji premer

[mm]

159,16

Materiali

Kolo: aluminij; značilnosti površine: PU

Pritezni vrtilni moment

[Nm]

3; (Pritrdilni vijak)

Trdota obloge

60 Shore A

Obseg

[mm]

500

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov