


Merilno kolo

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Območje uporabe

Izvedba

gladka plastika

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

61,5

Notranji premer

[mm]

10

Zunanji premer

[mm]

63,66

Materiali

Kolo: aluminij; značilnosti površine: PU

Pritezni vrtilni moment

[Nm]

1,5; (Pritrdilni vijak)

Trdota obloge

90 podpora A

Obseg

[mm]

200

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov