E20471


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/7.5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20573

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OIF
OIF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...290
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M8
Celotna dolžina	[mm]	7500
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Materiali		Adapter: PA
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij

E20471

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/7.5M

Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov