


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-E3



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken

[mm]

1200

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

OOF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

400

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Teža

[g]

95,5

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

E20492



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-E3

Dolžina zaznavne glave	[mm]	10
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Razpored vlaken		
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		metal silikon

Pribor

V sklopu dobave	E20103
-----------------	--------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------