




Priključni kabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiali		PVC
Material ulitega dela		PVC
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)





Priključni kabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Električni priključek

Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

