


E80407



RFID značka

ID-TAG/86X54/06



Območje uporabe

Delovna temperatura (aktivna)	[°C]	-30...50
-------------------------------	------	----------

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	13,56
Velikost pomnilnika	[bit]	896
Tip pomnilnika		EEPROM
Vrsta čipa		ICODE SLIX
Število blokov		28
Velikost bloka	[Byte]	4
Edinstvena identifikacijska številka (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...50
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Dovoljenje za radijske signale		ISO 15693

Mehanski podatki

Teža	[g]	57,2
Mere	[mm]	54 x 86 x 1
Materiali		PVC

Opombe

Embalažna enota	10 Kosov
-----------------	----------



RFID značka

ID-TAG/86X54/06

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230