


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Vrstna optična vlakna

[mm]

70

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

100

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

630

OO50

Vrstna optična vlakna

[mm]

300

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

48,5

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Dolžina zaznavne glave	[mm]	35
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Razpored vlaken		☹
Premer jedra	[mm]	2 x 1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M6 (3,1 mm), legirano jeklo zobata zaporna tesnila: 2
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------