


RFID značka

ID-TAG/90X34x7/06



Območje uporabe

Delovna temperatura (aktivna)	[°C]	-25...85
Največja temperatura (pasivna)	[°C]	85

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	13,56
Velikost pomnilnika	[bit]	896
Tip pomnilnika		EEPROM
Vrsta čipa		ICODE SLIX
Število blokov		28
Velikost bloka	[Byte]	4
Edinstvena identifikacijska številka (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 68

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Dovoljenje za radijske signale		ISO 15693

Mehanski podatki

Teža	[g]	117
Vrsta montaže		Namestitev na kovinske in nekovinske materiale; (zategovanje vijakov ; lepljenje na površino ; V primeru namestitve na kovino namestite na površino plosko stran)

E80343



RFID značka

ID-TAG/90X34x7/06

Mere	[mm]	90 x 34 x 7
Materiali		ABS

Opombe

Embalažna enota	5 Kosov
-----------------	---------

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95

razdalja branje, kadar je nameščen na kovino(mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80