


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-E-V-E6R/2m



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

60

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

420

OO50

Vrstna optična vlakna

[mm]

150

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

52

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

6

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-11-E-V-E6R/2m

Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	25
Razpored vlaken		⦿
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		PE
Pribor		
V sklopu dobave		E20103
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov