


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 prožno

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Vrstna optična vlakna

[mm]

15

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

25

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

220

OO50

Vrstna optična vlakna

[mm]

60

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

34,5

Različica zaznavne glave

prožno

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

16

Razpored vlaken



Premer jedra

[mm]

2 x 0,5

Materiali

Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom

Material vlaken

PMMA

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4301 / 304)

Material vlaknaste cevke

PE

Pribor

V sklopu dobave

Šestrobo matice: 2 x M4

zobata zaporna tesnila: 2

Narebričena matica: 1 x M11

E20748



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Dodatki (izbirno)

Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov