


Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0005H15



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60



Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0005H15

Zaščita	IP 67; IP 68
---------	--------------

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mehanski podatki

Teža	[g]	766,5
Mere	[mm]	22 x 54 x 100
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	12 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2
	nalepke: 6

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža


Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm



Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0005H15

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN =	modro
GY =	zeleno
PK =	sivo
RD =	roza
WH =	rdeče
YE =	belo
	rumeno