


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 Referenčni rob

Območje uporabe

Posebna značilnost	Izključitev ozadja
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF
Na voljo izključitev ozadja	da

OB50

Vrstna optična vlakna	[mm]	6
-----------------------	------	---

OBF

Vrstna optična vlakna	[mm]	10
-----------------------	------	----

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna	[mm]	20
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	54
Višina zaznavne glave	[mm]	5
Širina zaznavne glave	[mm]	35
Dolžina zaznavne glave	[mm]	23
Dimenzije tipala	[mm]	5 x 35 x 23
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	10
Razpored vlaken		●
Premer jedra	[mm]	2 x 1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike; E20600
-------------------	---

E20756



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov