


Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0005H11



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Izhodi


Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0005H11


Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67; IP 68
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
Mehanski podatki		
Teža	[g]	698,3
Mere	[mm]	22 x 54 x 127
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju	min. 5 x premer kabla
	Hitrostni postopek	maks. 3 m/s pri 5 m vodoravnega premika in maks. pospešek 5 m/s²
	Torzijska trdnost	± 30 °/m
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		Zaščitne kapice: 2 nalepke: 8
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Električni priključek - reža		
Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm		



Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0005H11

Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
GN =	modro
GN/YE =	zeleno
GY =	zelena/rumena
PK =	sivo
RD =	roza
VT =	rdeče
WH =	vijolično
YE =	belo
	rumeno