


Zaznavna glava za senzor iz optičnih vlaken s skoznjim žarkom

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OO50
---------------------------------------	-----------------

OB50

Obseg optičnih vlaken [mm]	175
----------------------------	-----

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	370
----------------------------	-----

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	700
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	8,2
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M5
Celotna dolžina [mm]	konfekcijsko
Razpored vlaken	

**Zaznavna glava za senzor iz optičnih vlaken s skoznjim žarkom**

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	aluminij

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M5
	podložke: 4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------