


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-50-V-V-M5/16/R



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF; ODF; OMF

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

150

ODF

Vrstna optična vlakna

[mm]

1

OMF

Vrstna optična vlakna

[mm]

175

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-58...315

Mehanski podatki

Teža

[g]

127,5

Različica zaznavne glave

kotno

Celotna dolžina

[mm]

900

Minimalni upogibni polmer

[mm]

19

Razpored vlaken



Material vlaken

steklo

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-50-V-V-M5/16/R

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M8
	spončni obroči: 2
	O-obroči: 2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov