




Y-razdelilnik

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



Območje uporabe		
Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti	
Uporaba	logična funkcija IN	
Brez silikona	da	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
	Številka datoteke UL	E191684

Y-razdelilnik

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Mehanski podatki


Teža	[g]	33,8
Materiali	ohišje: PA Brez halogenov; Tesnilo: EPDM	
Material ulitega dela	PA, Brez halogenov	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA, Brez halogenov; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno;
Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Priključek



EBF011



Y-razdelilnik

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA, Brez halogenov; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno;
Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

