



## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-50-V-V-E2,3

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

## Območje uporabe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
|-------------------|---------------------------|

## Območje zaznavanja

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF |
|---------------------------------------|-----|

## OBF

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| Vrstna optična vlakna | [mm] | 8 |
|-----------------------|------|---|

## Pogoji okolja

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -58...315 |
|---------------------|------|-----------|

## Mehanski podatki

|                           |                               |     |
|---------------------------|-------------------------------|-----|
| Različica zaznavne glave  | ravno                         |     |
| Premer zaznavne glave     | [mm]                          | 8   |
| Celotna dolžina           | [mm]                          | 900 |
| Minimalni upogibni polmer | [mm]                          | 19  |
| Razpored vlaken           |                               |     |
| Material vlaken           | steklo                        |     |
| Material vlaknaste glave  | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |     |
| Material vlaknaste cevke  | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |     |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|