


Pritrdilo za nameščanje in fino prilagoditev laserskih senzorjev

MOUNTING SET OG/LASER



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Teža

[g]

234,5

Vrsta montaže

okrogel profil; ($\varnothing 12$ mm)

Materiali

pritrdilo: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Sponka: tlačno litje cinka

Območje poravnave

fina prilagoditev v 2 oseh $\pm 3^\circ$

Pribor

V sklopu dobave

vijak s čelno kapico: 1 x M10 x 55

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov