


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Vrstna optična vlakna

[mm]

330

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

200

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

48,5

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6

Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken		①
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij
Pribor		
V sklopu dobave		Šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
		zobata zaporna tesnila: 2
		Narebričena matica: 1 x M11
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov