


EC2061



Nagibno stikalo

R360/INCLINATION SWITCH



Značilnosti izdelka

Število merilnih osi	1; (Z)
Kotno območje [°]	1...-6
Ohišje	Plastično ohišje

Območje uporabe

Princip delovanja	statično
Princip delovanja	žlahtne kovine s tekočino

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	8...30 DC
Maks. poraba toka [mA]	700
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Odpornost na napačno polarnost	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi


Izhodni signal	preklopni signal
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt



Nagibno stikalo

R360/INCLINATION SWITCH

Območje merjenja/nastavitve	
Opomba o točki nastavitve SP	Vklopna točka (ON): 0° = vodoravni (absolutni) položaj namestitve ponastavitvena točka (OFF): -2...-5° (premik izhoda kabla v nasprotni smeri urnega kazalca) histereza SP in RP: +/- 1°
Število merilnih osi	1; (Z)
Kotno območje [°]	1...-6
Natančnost / odstopanja	
Natančnost [°]	0,2
Natančnost ponavljanja [°]	<0,2
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-30...80
Skladiščna temperatura [°C]	-30...80
Zaščita	IP 67
Dovoljenja/preverjanja	
MTTF [Let]	571
Mehanski podatki	
Teža [g]	226,9
Ohišje	Plastično ohišje
Vrsta montaže	Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Mere [mm]	75 x 22 x 18
Usmerjenost namestitve	horizontalno
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 3,1 m, PVC	
Priključek	




L+	črn
L-	rjavo
Out	modro

Nagibno stikalo

R360/INCLINATION SWITCH

diagrami in grafikoni

Mess- und Montagerichtung



horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse