


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-E3



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

310

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

200

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

51,5

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

E20056



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-E3

Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken		①
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij
Pribor		
V sklopu dobave		E20102
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov