


Zagonski kabel z vtičem ventila

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

< 250 AC/DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...90

Opomba o temperaturi okolice

vtič ventila: -30 ... 90 °C

priključek M12: -25 ... 90 °C

Zaščita

IP 65; (vtični priključek M12: IP65, IP67, IP68, IP69K)

Mehanski podatki

Teža [g]

82

Material ulitega dela

PA-GF, Brez halogenov / TPU, Brez halogenov

Material slepe matice

jeklo, pocinkano / medenina, ponikljano

Tesnilni material

NBR / CR

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov




Zagonski kabel z vtičem ventila

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: PA-GF, Brez halogenov, črn; Zaklep: jeklo, pocinkano; Tesnilo: NBR / CR;
Kontakti: medenina; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Električni priključek - Kabel

Kabel: 0,24 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, Brez halogenov, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |