


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-R4/1,5



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OKF; OUF; OOF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

36

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

180

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

36

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

72

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

1500



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-R4/1,5

Minimalni upogibni polmer [mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken	
Materiali	Adapter: ABS
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	Pritrdilna objemka:, E10221
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov