


## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E1/1M



## Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

## Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF; OOF

## OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

8

## OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

24

## OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

8

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

## Mehanski podatki

Teža

[g]

41

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

1

Dolžina zaznavne glave

[mm]

5

Celotna dolžina

[mm]

1000



## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E1/1M

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Minimalni upogibni polmer [mm] | 20                            |
| Razpored vlaken                |                               |
| Materiali                      | Adapter: PPE                  |
| Material vlaken                | steklo                        |
| Material vlaknaste glave       | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
| Material vlaknaste cevke       | PVC                           |
| <b>Pribor</b>                  |                               |
| V sklopu dobave                | Pritrdilna objemka:, E20107   |
| <b>Opombe</b>                  |                               |
| Embalažna enota                | 1 Kosov                       |